

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135855 M24
GTIN	4062406088170
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).**Tehnični opis**

Kakovost	ISO 2 6H
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Globine navoja	72 mm
Korak navoja	3 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	24 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS E
Velikost navoja	M24
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		