

**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132645 M20
GTIN	4062406088156
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 2 6H
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	12 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Vrsta navoja	M
Ø navoja	20 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	60 mm
Korak navoja	2,5 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	140 mm
Velikost navoja	M20

Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		