

Evro-zaboj siv, Tip: NB33**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	963380 NB33
GTIN	8055520133167
Razred artikla	96E

Opis**Izvedba:**

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

Napotek:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: siva

Višina: 150 mm

Širina: 600 mm

Globina: 400 mm

Oblika ročaja: Skoznji ročaj

Tehnični opis

Višina	150 mm
Oblika ročaja	Skoznji ročaj
Tip	NB33
Širina	600 mm
Globina	400 mm

Barva	siva
Vrsta izdelka	Evro zaboj

Pribor

Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1	963383 1
Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC64	963384 NBC64
Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2	963382 EH2