

Evro-zaboj siv, Tip: NB70**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	963380 NB70
GTIN	8055520170162
Razred artikla	96E

Opis**Izvedba:**

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

Napotek:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: siva

Višina: 343 mm

Širina: 600 mm

Globina: 400 mm

Oblika ročaja: Skoznji ročaj

Tehnični opis

Globina	400 mm
Tip	NB70
Oblika ročaja	Skoznji ročaj
Širina	600 mm
Višina	343 mm

Barva	siva
Vrsta izdelka	Evro zaboj

Pribor

Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2	963382 EH2
Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1	963383 1
Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC64	963384 NBC64