



## Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Butoject® 898, Velikost rokavic: 8



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094781 8      |
| GTIN                  | 4008198789888 |
| Razred artikla        | 04Q           |

### Opis

#### Izvedba:

Butoject® 898. Izjemno fleksibilne delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami iz butilnega kavčuka. Zagotavljajo zaščito pred številnimi izjemno nevarnimi kemikalijami in plini. Primerne za kombiniranje z oblačili za zaščito pred kemikalijami. Te rokavice ustrezajo zahtevam za elektrostatične lastnosti zaščitnih delovnih rokavic v skladu z novim standardom EN 16350:2014.

#### Dovoljenje v skladu z EN 421 (radioaktivna kontaminacija).

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

#### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

### Tehnični opis

|  |             |
|--|-------------|
| Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu     | 240-480 min |
| Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu          | 60-120 min  |
| Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu        | 240-480 min |
| Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | 240-480 min |

|  |  |
|--|--|
| Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu               | >480 min   |
| Velikost rokavic                                   | 8  |
| Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | 240-480 min  |
| Oznaka proizvajalca                                | Butoject 898                                       |
| Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu          | 240-480 min  |
| Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu              | 240-480 min  |
| Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu               | 240-480 min  |
| Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini       | >480 min   |
| Debelina stene                                     | 0,7 mm   |
| Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini       | >480 min   |
| Kategorija zaščite                                 | Kategorija III                                     |
| Vrsta rokavic                                      | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami      |
| Vsebina  | 1  |
| Lastnosti rokavic                                  | Brez DMF   |
| Razred zaščite                                     | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374   | Tip A (BCIKLM)                                     |
| Odpornost proti kemikalijam                        | BCIKLM   |
| EN 388   | 2111X  |
| Material   | Butil  |
| Nosilni material                                   | Butil  |
| AQL  | 0,65   |
| Področje uporabe                                   | Heavy Duty   |
| Dolžina  | 350 mm   |
| Debelina   | 0,7 mm   |
| Barva  | črn  |
| Uporaba  | za večkratno uporabo                               |
| Razred zaščite pred vrezi                          | 1  |

Vrsta izdelka

---

Delovne rokavice za  
zaščito pred kemikalijami