



LED delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: SUN3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081513 SUN3
GTIN	5708997356517
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za **odlično reprodukcijo barv** in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljala dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. **Zamenljiva steklena leča** in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevem čiščenju. **SUNMATCH 3.** Akumulatorska ročna delovna svetilka s 5-stopenjsko izbiro barvne temperature (funkcija ALL DAYLIGHT).

Akumulatorska ročna delovna svetilka za ponovno polnjenje je zaščitena pred prahom in vodo. Z robustnim, vrtljivim kavljem in močnim vgrajenim magnetom. Prilagodljiva glava svetilke (možnost vrtenja za 180°).

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in USB-kablom.

Vrsta IP-zaščite: IP 65

Cona ATEX: brez

Svetlobni tok: 500 lm

Čas obratovanja: 4 h

Vrednost CRI: 96

Število vključenih akumulatorjev: 1

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah
Svetlobni tok	500 lm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Barva svetlobe	realna svetloba
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Čas obratovanja	4 h
Celotna širina	60 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Vrednost CRI	96
Celotna dolžina	190 mm
Masa	270 g
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	SUNMATCH 3
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

BATERIJA ZA SUNMATCH 2/3	03.5375
--------------------------	---------