

Evro-zaboj siv, Tip: NB20**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 963380 NB20 |
| GTIN | 8055520120167 |
| Razred artikla | 96E |

Opis**Izvedba:**

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

Napotek:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: siva

Višina: 220 mm

Širina: 400 mm

Globina: 300 mm

Oblika ročaja: Skoznji ročaj

Tehnični opis

| | |
|---------------|---------------|
| Širina | 400 mm |
| Višina | 220 mm |
| Tip | NB20 |
| Oblika ročaja | Skoznji ročaj |
| Globina | 300 mm |

| | |
|---------------|------------|
| Barva | siva |
| Vrsta izdelka | Evro zaboj |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1 | 963383 1 |
| Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC43 | 963384 NBC43 |
| Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2 | 963382 EH2 |