

Evro-zaboj siv, Tip: NB14**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	963380 NB14
GTIN	8055520114166
Razred artikla	96E

Opis**Izvedba:**

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

Napotek:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: siva

Višina: 170 mm

Širina: 400 mm

Globina: 300 mm

Oblika ročaja: Skoznji ročaj

Tehnični opis

Globina	300 mm
Širina	400 mm
Oblika ročaja	Skoznji ročaj
Višina	170 mm
Tip	NB14

Barva	siva
Vrsta izdelka	Evro zaboj

Pribor

Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2	963382 EH2
Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1	963383 1
Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC43	963384 NBC43