

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M16X150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301309 M16X150
GTIN	4045197718242
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Cilindrična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Navoj M	M16×150
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	17 mm
Ø D ₂	29 mm
Uporabna dolžina L ₁	150 mm
L ₂	5 mm
Previsna dolžina A	169 mm
Zunanji Ø D	42,5 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
	308801 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40