

**Evro-zaboj siv, Tip: NB80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	963380 NB80
GTIN	8055520180161
Razred artikla	96E

**Opis****Izvedba:**

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

**Napotek:**

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: siva

Višina: 423 mm

Širina: 600 mm

Globina: 400 mm

Oblika ročaja: Skoznji ročaj

**Tehnični opis**

Širina	600 mm
Tip	NB80
Višina	423 mm
Globina	400 mm
Oblika ročaja	Skoznji ročaj

Barva	siva
Vrsta izdelka	Evro zaboj

---

**Pribor**

Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2	963382 EH2
Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1	963383 1
Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC64	963384 NBC64