

**Evro-zaboj siv, Tip: NB10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	963380 NB10
GTIN	8055520110168
Razred artikla	96E

**Opis****Izvedba:**

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

**Napotek:**

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: siva

Višina: 120 mm

Širina: 400 mm

Globina: 300 mm

Oblika ročaja: Školjkasti ročaj

**Tehnični opis**

Višina	120 mm
Tip	NB10
Širina	400 mm
Globina	300 mm
Oblika ročaja	Školjkasti ročaj
Barva	siva

Vrsta izdelka

Evro zaboj

---

**Pribor**

Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1

963383 1

Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC43

963384 NBC43

Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2

963382 EH2