

**Evro-zaboj siv, Tip: NB24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	963380 NB24
GTIN	8055520124165
Razred artikla	96E

**Opis****Izvedba:**

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

**Napotek:**

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: siva

Višina: 120 mm

Širina: 600 mm

Globina: 400 mm

Oblika ročaja: Školjkasti ročaj

**Tehnični opis**

Širina	600 mm
Globina	400 mm
Višina	120 mm
Tip	NB24
Oblika ročaja	Školjkasti ročaj
Barva	siva

Vrsta izdelka

Evro zaboj

**Pribor**

Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2

963382 EH2

Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC64

963384 NBC64

Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1

963383 1