

**Samozatezne vrtalne glave, Tip: 10/12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Enostavna in lahka izvedba.

S konusom vpenjalne glave DIN 238

Uporaba:

Pretežno za ročne vrtalne stroje.

Za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342887 ali neposredno na vreteno stroja.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	0 - 10 mm
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	12,065 mm
Konus vrtalne glave	B 12
Zunanji Ø	34,3 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	79,4 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)