

**Samozatezne vrtalne glave, Tip: 10-3/8****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 341615 10-3/8 |
| GTIN                  | 4062406087197 |
| Razred artikla        | 32W           |

**Opis****Izvedba:**

Industrijska izvedba

Z notranjim navojem. **Z varovanjem vpenjalne sile** za udarne vrtalne stroje.**Uporaba:**

Za stebrne vrtalne stroje.

Za privitje na električne vrtalne stroje.

**Tehnični opis**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Dolžina odprte vrtalne glave | 71 mm                       |
| Zunanji Ø                    | 39 mm                       |
| Vpenjalna širina             | 0,5 - 10 mm                 |
| Trn za rezkarje              | 3/8-24 col                  |
| Dolžina zaprte vrtalne glave | 83 mm                       |
| Vrsta izdelka                | Vrtalna glava (brez ključa) |