

**Garant****Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Ø držala DS/širina zarezave w:  
16/1,5Xmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	180 mm
$t_{\text{maks}}$ za notranjo obdelavo	6 mm
Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal	30 mm
Širina zarezave w	1,5 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Srednji premik $L_3$	10,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{\text{min}}$	19 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 12	279815 12
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500