

HEDI

Energetski obesni razdelilnik za F, B, PL, CZ, Tip: 250SAFE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081146 250SAFE
GTIN	4003644021116
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Kompakten obesni energetski razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim s trdo gumo, za prostorsko varčno in urejeno razdelitev napajalne napetosti oz. stisnjenega zraka.

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**. 2× varnostne spojke s sprožilnim gumbom, 3/8" cole, 2 m cev za stisnjeni zrak.

Napotek:

Energetski obesni razdelilniki s priključkom za Ethernet po ponudbi.

Tehnični opis

Višina	305 mm
Število priključkov za stisnjeni zrak	2
Širina	227 mm
Število vtičnic 400 V/16 A	1
Globina	212 mm

Število vtičnic 250 V	6
Nazivna moč	9,5 kW
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Vrsta izdelka	Energetski razdelilniki