

 Atlas Copco

Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: W2412



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi.

Zmogljivi udarni vijačniki.

Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za **desni/levi tek**.

· **Dobro uravnoteženo in ergonomično.**

Uporaba:

Primerno za težje dostopna mesta in delo v omejenem prostoru.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Višina	178 mm
Profil vpenjala za orodje	□
Območje vrtilnega momenta	100 - 300 Nm
Mere vpenjala za orodja	1/2 col

Masa	1,4 kg
Dolžina	113 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	780 l/min
Delovni hrup	88 dB(A)
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	7400 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,6 m/s ²
Oznaka proizvajalca	W2412
Izvedba	Pištola
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)