

Waldmann **LED-svetilka z lupo ESD-izvedba, Ø leče: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491525 160
GTIN	4013330014568
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

Inovativno oblikovana lupa s svetilko za najvišje zahteve. Velika prozorna ploščica s Ø 153 mm za gledanje brez popačenja. Izredno premični in uravnoteženi podporniki svetilk (aluminij) z ogromnim akcijskim radijem. Zaprta oblika za zaščito uporabnika in vgrajene tehnike.

- **Steklena leča, izjemno odporna proti praskam**
- **3D-členek za individualno nastavitev in fiksiranje.**
- **Razsvetljava: 48 visokozmogljivih svetlečih diod, poraba moči le maksimalno 16 W. Svetlobna moč 7503 lx z možnostjo brezstopenjske zatemnitve. Svetlobna karakteristika se upravlja s tristopenjskim stikalom. LED diode imajo življenjsko dobo do 50.000 ur.**
- **Segmentna svetilka omogoča osvetlitvene učinke za poudarjene strukture. Zelo dobra prepoznavnost barv in dobra kontrastna občutljivost.**
- **S posebno prevleko za ESD-delovna mesta.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z omrežnim napajalnikom 100–240 V, 50/60 Hz, prevleko za lečo, pritrdilno prirobnico, podstavkom.

**Dodatni pribor:**

Pritrdilna spona 491670 vel. ESD

**Napotek:**

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina	1356 mm
Povečava (x-krat)	1,9
Dolžina zgloba A	500 mm
Dolžina zgloba B	484 mm
Ø glave	250 mm
Ø leče	153 mm
Barvna temperatura	pribl. 4000 K
Napajanje	Omrežno napajanje
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Lupe s svetilko

---

## Pribor

Pritrdilna sponka za svetilko art. 491521/1494/1496 Tip REG	491670 REG
---	------------