

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, M: M30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130400 M30
GTIN	4062406088569
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz pred, srednjega in končnega vrezila z dolgim vodilnim čepom.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 3,5 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Ø držala D_s: 22 mm

4-kotno držalo □: 18 mm

Ø osnovne izvrtine: 26,5 mm

Tehnični opis

Ø držala D _s	22 mm
Ø osnovne izvrtine	26,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN 352
Vrsta navoja	M

4-kotno držalo □	18 mm
Korak navoja	3,5 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 2 6H
Globine navoja	90 mm
Ø navoja	30 mm
Rezalni material	HSS E
Velikost navoja	M30
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		

Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno
INOX < 900 N/mm ²	primerno
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno
Ti > 850 N/mm ²	primerno
GG(G)	pogojno primerno
Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno