

Garant**Ročni navojni svedri, posamično Predvrezilo, neprevlečeni, M: M30****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130410 M30 |
| GTIN | 4062406089313 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

Navojni sveder, **sestavljen iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila. Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 3,5 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Ø držala D_s: 22 mm

4-kotno držalo □: 18 mm

Ø osnovne izvrtine: 26,5 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------|
| Korak navoja | 3,5 mm |
| Globine navoja | 90 mm |
| Ø navoja | 30 mm |
| Celotna dolžina L | 125 mm |
| 4-kotno držalo □ | 18 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 26,5 mm |
| Ø držala D _s | 22 mm |
| Število rezil Z | 3 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Vrsta navoja | M |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS E |
| Standard | DIN 352 |
| Velikost navoja | M30 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | A |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desno |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | | |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |

| | |
|------|------------------|
| Uni | primerno |
| Olje | primerno |
| suho | pogojno primerno |