



Aluminijasti evro-zaboj, Notranja prostornina: 155l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963420 155
GTIN	4003866407057
Razred artikla	96L

Opis

Izvedba:

Nakladalni zaboji so izdelani iz zelo čvrste aluminijeve zlitine, odporne proti koroziji, za profesionalno uporabo pri pakiranju, skladiščenju in transportu. Pokrov z jeklenimi tečaji, 2 traka za zapiranje in modri vogalniki za zlaganje v skladovnico. Tesnilo na pokrovu za zaščito pred prahom in brizgajočo vodo. Zaobljeni robovi za ojačitev, ročaji z vzmetenim odklonom in sklopna zapirala z možnostjo vgradnje ključavnice. Varovanje s plombo, možnost zaklepanja z obešanko ali vgradno ključavnico (niso v obsegu dobave).

Tehnični opis

Notranja višina	380 mm
Širina	800 mm
Globina	600 mm
Višina	410 mm
Notranja globina	550 mm
Notranja prostornina	155 l
Masa	7,5 kg

Notranja širina	750 mm
na kolesih	ne
Vrsta izdelka	Aluminijast zaboj

Pribor

Ključavnica za evro-zaboj, 2 kosa Tip VS	963426 VS
Ključavnica za evro-zaboj, 2 kosa Tip GL	963426 GL
Garnitura penastih oblog Tip 2	963423 2
Garnitura koles	963424
Garnitura koles Clip-on, 2-delna Tip 40741	963425 40741
Garnitura koles Clip-on, 2-delna Tip 40742	963425 40742