

# Yale

## Dvigalo z jekleno verigo, Nosilnost: 0,25t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086015 0,25
GTIN	4053981976464
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Naprave **z ohišjem iz jeklene pločevine**, ekstremno nizka masa, serijska **sklopka za verigo**, **nizka višina izvedbe**, **vrtljivo** uležajen, kovan kavelj. Večnamensko verižno dvigalo model Yalehandy

#### Uporaba:

Vsestransko uporabno večnamensko orodje, tudi za najtežje pogoje.

#### Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

**Drсна sklopka** (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

### Tehnični opis

Nosilnost	250 kg
Število verig	1
Sklopka za verigo	da
Material ohišja	Jeklo
Nosilnost t	0,25 t
Normalna višina dviga	1,5 m
Minimalna razdalja med kavlji	230 mm
Masa	2,2 kg
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec