

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS-Co8 art. 114550 kot dopolnilna garnitura, TiAlN, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115375 1-10
GTIN	4062406089917
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Za **izjemno toplotno obstojnost, zelo robustno** zaradi **čvrstega jedra**.

S koničnjem oblike C.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtnanja: 1 - 10 mm

Število svedrov: 19

Korak premera svedrov: 0,5 mm

Tehnični opis

Območje vrtnanja	1 - 10 mm
Korak premera svedrov	0,5 mm
Število svedrov	19
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 338
Toleranca nazivnega Ø	h8

Kot konice	135 stopinj
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	31 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1

Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3