

Garnitura spiralnih svedrov HSS-Co8 art. 114550 v kaseti, TiAlN, Tip: 1-13**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 115370 1-13 |
| GTIN | 4062406089894 |
| Razred artikla | 11B |

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Držalo | Cilindrično držalo |
| Korak premera svedrov | 0,5 mm |
| Število svedrov | 25 |
| Območje vrtanja | 1 - 13 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | HSS Co 8 |
| Standard | DIN 338 |
| Toleranca nazivnega \varnothing | h8 |
| Kot konice | 135 stopinj |
| Kot spirale | 35 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 750 N/mm | pogojno primerno | 37 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 31 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 6 m/min | S |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm | 114550 3,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm | 114550 10 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm | 114550 1,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 11 mm | 114550 11 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm | 114550 3 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm | 114550 6,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 11,5 mm | 114550 11,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm | 114550 8 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm | 114550 2 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 10,5 mm | 114550 10,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm | 114550 7 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm | 114550 5,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm | 114550 2,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm | 114550 1 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm | 114550 8,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm | 114550 5 |

| | |
|---|-------------|
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm | 114550 4,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm | 114550 9,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 12 mm | 114550 12 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm | 114550 7,5 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm | 114550 9 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm | 114550 6 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm | 114550 4 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 13 mm | 114550 13 |
| Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 12,5 mm | 114550 12,5 |
| Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-13 | 115470 1-13 |