


**Garant****Standardni čeljustni nastavki s prevleko, za tip: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363014 80
GTIN	4062406090531
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Kombinirane čeljusti s prijemalnim ozobljenjem in gladko vpenjalno površino.

S prevleko na gladki vpenjalni površini za optimalno držalno silo.

$b_1$ : 80 mm

Višina čeljusti  $h$ : 28 mm

Višina  $h_1$ : 3 mm

Višina  $h_2$ : 13 mm

Dolžina čeljusti  $l$ : 50 mm

Dolžina  $l_1$ : 3 mm

**Tehnični opis**

$b_1$	80 mm
Višina čeljusti $h$	28 mm
Višina $h_1$	3 mm
ustreza barvni kodi	Xtric 80
Dolžina $l_1$	3 mm
Dolžina čeljusti $l$	50 mm

Višina h <sub>2</sub>	13 mm
Masa	0,45 kg
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža