



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 210



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313755 210
GTIN	2050001929785
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

· **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**

· **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

ustreza barvni kodi: Močne stružne glave in čeljusti Schunk

Dolžina L: 102 mm

Širina B: 35 mm

Višina H: 40 mm

Razdalja med izvrtinami a: 20 mm

Razdalja med izvrtinami b: 25 mm

Širina utora D: 14 mm

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami b	25 mm
---------------------------	-------

Dolžina L	102 mm
Širina utora D	14 mm
Širina B	35 mm
Višina H	40 mm
za navoj DIN 912	M12
Razdalja med izvrtinami a	20 mm
za tip glave	210 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik