



Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, jeklo, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313435 250
GTIN	2050001929525
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Uporaba:

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

za tip glave	250 mm
Višina H	70 mm
Dolžina L	80 mm
Razdalja med izvrtinami b	28 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm

Širina B	180 mm
Širina utora D	21 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik