



**Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S 2.0 s kratkim stožcem z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 250/8**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Razred artikla	33U

## Opis

### Izvedba:

- **Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.**
- **Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.**
- **Modularen sistem zaščitnih puš.**
- **Kratki pripravljalni pasi.**
- **Telo glave površinsko kaljeno do  $\varnothing$  315 mm.**
- **Velika možnost prevrtanja (Mera E!).**
- **Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.**
- **Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.**
- **Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.**
- **Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih  $\varnothing$ .**

### Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

### Standard:

**DIN 702-3.**

### Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

**Obseg dobave:**

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.

Vklj. z 1 garnituro osnovnih čeljusti in trdih čeljustnih nastavkov.

**Dodatni pribor:**

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 313200 – 313350.

## Tehnični opis

Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	10 - 250 mm
Maksimalno število vrtljajev	4200 min <sup>-1</sup>
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	92 - 252 mm
Masa	33,9 kg
Število stojnih vijakov	4
Vpenjalni hod na čeljust S	7,7 mm
Izvertina E	62 mm
Zunanji Ø A	256 mm
Tip	250
Velikost stojnih vijakov	M16
Ø centrirnega stožca B	139,735 mm
Kratkostožčno vpenjalo	8
Notranji 6-kotnik ključa K	16 mm
Serijska	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

## Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250

313210 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 250

313207 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 250

313205 250

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250

313250 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 250

313200 250