



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313755 250
GTIN	2050002054448
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

· **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**

· **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

ustreza barvni kodi: Močne stružne glave in čeljusti Schunk

Dolžina L: 125 mm

Širina B: 42 mm

Višina H: 40 mm

Razdalja med izvrtinami a: 30 mm

Razdalja med izvrtinami b: 30 mm

Širina utora D: 16 mm

Tehnični opis

Višina H	40 mm
----------	-------

Dolžina L	125 mm
za tip glave	250 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
Širina B	42 mm
Širina utora D	16 mm
za navoj DIN 912	M12
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik