



Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, aluminij, za tip glave: 165



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313437 165
GTIN	2050001929549
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Uporaba:

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

Material:

Aluminij

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Širina utora D	17 mm
Višina H	58 mm
za tip glave	165 mm
Razdalja med izvrtinami a	22 mm
Širina B	120 mm

Razdalja med izvrtinami b	22 mm
Dolžina L	59,5 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik