



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313755 315
GTIN	2050001929808
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

· **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**

· **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

ustreza barvni kodi: Močne stružne glave in čeljusti Schunk

Dolžina L: 145 mm

Širina B: 50 mm

Višina H: 50 mm

Razdalja med izvrtinami a: 30 mm

Razdalja med izvrtinami b: 30 mm

Širina utora D: 18 mm

Tehnični opis

Širina utora D	18 mm
----------------	-------

Višina H	50 mm
Širina B	50 mm
Dolžina L	145 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
za tip glave	315 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
za navoj DIN 912	M14
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik