



Garnitura stopničastih čeljusti, 3-delna poševno ozobje, za tip glave: 160



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 313235 160 |
| GTIN | 2050001929372 |
| Razred artikla | 33T |

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Kot stružne ali vrtalne čeljusti.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhм Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Napotek:

- **Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti brušene v glavi na natančen krožni in plani tek.**
- **Pri prilagoditvi na stružno glavo upoštevajte ozobljenje.**

Tehnični opis

| | |
|-----------|---------------|
| Višina H | 45 mm |
| Izvedba | tristopenjske |
| Dolžina L | 79 mm |
| Širina B | 20 mm |

| | |
|---------------------|---|
| za tip glave | 160 mm |
| ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms |
| ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |