




Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje, za tip glave: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313207 315
GTIN	2050001929020
Razred artikla	33T

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za vpenjanje trdih ali mehkih čeljustnih nastavkov. Pritrdilni vijaki za čeljustne nastavke so priloženi.

Tehnični opis

Dolžina L	115 mm
Širina utora A	20 mm
Širina prečke D	12 mm
za tip glave	315 mm
Širina B	32 mm
Razdalja med izvrtinami b	40 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami

