




## Garnitura stopničastih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 165



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313470 165
GTIN	2050001929624
Razred artikla	33T

### Opis

**Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Kaljena.

**Uporaba:**

Za zunanje in notranje vpenjanje.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za:**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

**Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti v glavi zbrušene za natančen krožni in ravni tek.**

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

### Tehnični opis

za tip glave	165 mm
Razdalja med izvrtinami a	18 mm
Višina H	49 mm
Širina utora D	17 mm

Širina B	40 mm
Dolžina L	72,5 mm
Razdalja med izvrtinami b	19 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik