

**FAHRION®**  
FAHRION®**Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 185 E, Ø vpenjanja: 26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329555 26
GTIN	4045197724823
Razred artikla	34D

**Opis****Izvedba:**Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.****Standard:****DIN 6343****Točnost:****Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm**Napotek:**Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 9,0 mm s prečnimi žlebi.

**Tehnični opis**

K	84 mm
Ø vpenjanja	26 mm
Kot α	15 stopinj
A	73 mm
F	66 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Tip	185 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava