



## Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, jeklo, za tip glave: 315



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313435 315
GTIN	2050001929532
Razred artikla	33T

### Opis

**Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

**Uporaba:**

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za:**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

### Tehnični opis

Dolžina L	110 mm
Razdalja med izvrtinami b	28 mm
Širina utora D	21 mm
Višina H	70 mm
Razdalja med izvrtinami a	60 mm

za tip glave	315 mm
Širina B	240 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik