

HEDI

Mobilni energetski razdelilnik za F, B, PL, CZ, Tip: 400



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081140 400
GTIN	4003644021093
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Mobilni vtični razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim s trdo gumo. 2,5 m dolg priključni kabel H07RN-F 3G2,5 s šuko vtičem 250 V.

Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Širina: 227 mm

Globina: 212 mm

Višina: 305 mm

Svetlobni tok: 2000 lm

Število vtičnic 250 V: 4

Število vtičnic 400 V/16 A: 2

Tehnični opis

Višina	305 mm
Globina	212 mm
Število vtičnic 250 V	4
Število vtičnic 400 V/16 A	2
Širina	227 mm
Svetlobni tok	2000 lm
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Energetski razdelilniki