

**Garant****ER-vpenjalna matica v notranjosti, za ER: 32****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309621 32     |
| GTIN                  | 4062406093464 |
| Razred artikla        | 31Z           |

**Opis****Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Notranja vpenjalna matica z zunanjim navojem. **Z utori.**

**Primerno za:**

Glava za ER vpenjalne stročnice z notranjim navojem.

**Dodatni pribor:**

Viličasti ključ, enostranski (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Tesnilni obročki art. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Napotek:**

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

**Tehnični opis**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Zunanji Ø D               | 40 mm     |
| Navoj                     | M40 × 1,5 |
| za ER                     | 32 mm     |
| maksimalni zatezni moment | 70 Nm     |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Celotna dolžina L | 17,5 mm          |
| Zev ključa SW     | 32 mm            |
| Standard          | DIN 6499 D       |
| Vrsta izdelka     | Vpenjalne matice |