

**Garant****ER-vpenjalna matica v notranjosti, za ER: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309621 40
GTIN	4062406093471
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Notranja vpenjalna matica z zunanjim navojem. **Z utori.**

**Primerno za:**

Glava za ER vpenjalne stročnice z notranjim navojem.

**Dodatni pribor:**

Viličasti ključ, enostranski (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Tesnilni obročki art. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Napotek:**

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	20 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Navoj	M50 × 1,5
za ER	40 mm

maksimalni zatezni moment	120 Nm
Primeren objemni ključ art. 628400	45/50
Standard	DIN 6499 D
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice