




Garnitura stopničastih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 165



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313770 165
GTIN	2050001929822
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Kaljeni.

Uporaba:

Za zunanje in notranje vpenjanje.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti v glavi zbrušene za natančen krožni in ravni tek.

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

za tip glave	165 mm
Širina utora D	12 mm
Razdalja med izvrtinami a	14 mm
Višina H	36 mm

Razdalja med izvrtinami b	20 mm
Širina B	28 mm
Dolžina L	67 mm
Material	Jeklo 16MnCr5
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik