



## Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje, za tip glave: 160



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313227 160
GTIN	2050001929198
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

Ozobje kaljeno in brušeno.

#### Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.

#### Material:

C45, poboljšano

#### Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

#### Napotek:

- **Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti brušene v glavi na natančen krožni in plani tek.**
- **Pri prilagoditvi na stružno glavo upoštevajte ozobljenje.**

### Tehnični opis

Dolžina L	65 mm
-----------	-------

Višina H	55,5 mm
Širina B	20 mm
za tip glave	160 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami