



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313715 250
GTIN	2050001929709
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

**Fino rezkan** utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

#### Primerno za:

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

#### Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

#### Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

### Tehnični opis

Dolžina L	110 mm
Širina utora D	16 mm
Višina H	42 mm
za tip glave	250 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
za navoj DIN 912	M12

Razdalja med izvrtinami a	30 mm
Širina B	40 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik