



**Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S 2.0 s kratkim stožcem in z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 315/8**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 313135 315/8  |
| GTIN                  | 2050001928863 |
| Razred artikla        | 33U           |

## Opis

### Izvedba:

- **Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.**
- **Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.**
- **Modularen sistem zaščitnih puš.**
- **Kratki pripravljalni pasi.**
- **Telo glave površinsko kaljeno do Ø 315 mm.**
- **Velika možnost prevrtanja (Mera E!).**
- **Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.**
- **Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.**
- **Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.**
- **Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih Ø.**

### Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

### Standard:

**DIN 702-3.**

### Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

**Obseg dobave:**

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.

Vklj. z 1 garnituro enodelnih stopničastih čeljusti.

**Dodatni pribor:**

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 313200 – 313350.

## Tehnični opis

|   |   |
|---|---|
| Število stojnih vijakov                                     | 4   |
| Velikost stojnih vijakov                                    | M16   |
| Izvertina E   | 92 mm   |
| Kratkostožčno vpenjalo                                      | 8   |
| Maksimalno število vrtljajev                                | 3400 min <sup>-1</sup>                                |
| Ø centrirnega stožca B                                      | 139,735 mm  |
| Masa  | 62,6 kg   |
| Zunanji Ø A   | 323 mm  |
| Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 95 - 326 mm   |
| Vpenjalni hod na čeljust S                                  | 9,9 mm  |
| Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki  | 14 - 333 mm   |
| Tip   | 315   |
| Notranji 6-kotnik ključa K                                  | 16 mm   |
| Serijski  | ROTA-S plus   |
| Standard  | DIN 702-3   |
| Barvna koda za pribor                                       | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk |
| Vrsta izdelka   | Glave s klinastimi letvami                            |

## Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 315

313250 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 315

313205 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 315

313207 315

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 315

313210 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 315

313200 315