



Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S 2.0 s kratkim stožcem z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 200/5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313137 200/5
GTIN	2050001928887
Razred artikla	33U

Opis

Izvedba:

- **Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.**
- **Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.**
- **Modularen sistem zaščitnih puš.**
- **Kratki pripravljalni pasi.**
- **Telo glave površinsko kaljeno do Ø 315 mm.**
- **Velika možnost prevrtanja (Mera E!).**
- **Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.**
- **Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.**
- **Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.**
- **Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih Ø.**

Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.

Vklj. z 1 garnituro osnovnih čeljusti in trdih čeljustnih nastavkov.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200 – 313350.

Tehnični opis

Tip	200
Vpenjalni hod na čeljust S	7 mm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	8 - 208 mm
Izvertina E	52 mm
Kratkostožčno vpenjalo	5
Maksimalno število vrtljajev	4800 min ⁻¹
Masa	18,6 kg
Zunanji Ø A	206 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	72 - 224 mm
Velikost stojnih vijakov	M10
Število stojnih vijakov	4
Ø centrirnega stožca B	82,575 mm
Notranji 6-kotnik ključa K	12 mm
Serijska	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200

313250 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 200

313205 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 200

313207 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 200

313200 200

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200

313210 200