



## Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, aluminij, za tip glave: 250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313737 250
GTIN	2050001929754
Razred artikla	33T

### Opis

**Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in **precizno brušeno** ozobljenje.

**Uporaba:**

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

**Primerno za:**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

### Tehnični opis

Dolžina L	87,5 mm
Širina B	180 mm
Razdalja med izvrtinami a	40 mm
za tip glave	250 mm
Širina utora D	16 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
Višina H	80 mm

ustreza barvni kodi

Močne stružne glave  
in čeljusti Schunk

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glavo  
za kompaktni vpenjalnik