




Garnitura stopničastih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313770 250
GTIN	2050001929846
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Kaljeni.

Uporaba:

Za zunanje in notranje vpenjanje.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti v glavi zbrušene za natančen krožni in ravni tek.

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Višina H	54 mm
Razdalja med izvrtinami a	25,5 mm
Širina B	40 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm

Širina utora D	16 mm
Dolžina L	101,5 mm
za tip glave	250 mm
Material	Jeklo 16MnCr5
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik