

Garant**Nosilec rezil Medium za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/D2:
19/30mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274010 19/30 |
| GTIN | 4062406093549 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|-------|
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 30 mm |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 16 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 19 mm |
| Vrsta uporabe | desni |
| Sistemski ključ | da |
| Širina zareze w | 3 mm |

Vrsta izdelka

Nosilec rezila