

**Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati, Širina: 1200 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974210 1200
GTIN	2050002049635
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in dvema policama (na levi in desni strani srednje stene) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z ločnim ročajem. Jeklen podstavek višine 30 mm vklj. z vijaki za izravnavanje višine. Cilindrična ključavnica z dvema ključema.

**Lakiranje:**

iz lesa, s kovinsko sivo prevleko iz melamina. **Podstavek** kovinsko siv, **prašnata barva.**

Nastavljanje višine v rastru: 32 mm

Višina: 779 mm

Širina: 1200 mm

Globina: 450 mm

Uporabna višina: 705 mm

Število polic: 2

**Tehnični opis**

Širina	1200 mm
Primerno za sistem zaklepanja	ne
Površina ohišja	Les
Število polic	2
Barva ročaja	kovinsko siva

Uporabna višina	705 mm
s podstavkom	da
Oblika ročaja	Ločni ročaj
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja	ne
Material podstavka	Jeklena pločevina
Globina	450 mm
Višina podstavka	30 mm
Višina	779 mm
Barva sprednjih stranic	kovinsko siva
Barva podstavka	kovinsko siva
Barva ohišja	kovinsko siva
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Vrsta izdelka	Pisarniške omare