



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313455 250
GTIN	2050001929600
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami b	28 mm
Dolžina L	120 mm
Širina utora D	21 mm
Širina B	50 mm
za tip glave	250 mm
Razdalja med izvrtinami a	20 mm

Višina H	50 mm
za navoj DIN 912	M16
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik