

**Nadgradna omara z drsnimi vrati, Širina: 1200 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974215 1200
GTIN	2050002049642
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Nadgradna lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in štirimi policami (po dve na levi in desni strani srednje stene) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z ločnim ročajem. Cilindrična ključavnica z dvema ključema.

**Primerno za :**

Kredenca art. 974210, vel. 1200.

**Lakiranje:**

iz lesa, s kovinsko sivo prevleko iz melamina.

Nastavljanje višine v rastru: 32 mm

Višina: 1152 mm

Širina: 1200 mm

Globina: 450 mm

Uporabna višina: 1102 mm

Število polic: 4

Masa: 98 kg

**Tehnični opis**

Masa	98 kg
------	-------

Število polic	4
Širina	1200 mm
Globina	450 mm
Uporabna višina	1102 mm
Višina	1152 mm
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Vrsta izdelka	Pisarniške omare